



仕様	
型式	EA520XB-2A
均等荷重	230 kg
テーブル寸法	800L×500W mm
テーブル高さ	330~870 mm
ストローク	540 mm
全長	1020 mm
全幅	530 mm
全高	810 mm
リフト方式	足踏油圧式
ポンプ回数	約 36 回
自重	約 65 kg
塗装	粉体塗装
塗装色	10R4/13
(マンセル値)	押しハンドル 5.5Y/1

※単位:mm