

リフトテーブルキャデ

しっかり安定、きっちり搬送。
シンプル設計で作業を多彩に応援します。

簡単操作で小回り抜群。85mm の低い位置から、最高 1500mm まで
上昇するテーブルは、組立作業や機械加工、ラインへの部品供給作業など、
アイデア次第で用途が広がる大変便利なリフターです。



LT-H250-8

急降下防止バルブ
(LT-H150 はオプション)



早掘りマジックペダル
(LT-H150・H250-8S は除く)



- ◆ 作業の安全性アップ&防塵対策に最適なジャバラ仕様や、長尺物の積載を可能にするノンハンドル仕様など、環境に応じたオプションをご用意致します。

(EA520XH-1・低床タイプを除く)

レベラーキャデ EA520XH-1



- パネ圧力を調整する事で、荷物の高さを自動で一定に保ちます。(調整質量は場面に応じて簡単に変更可能。)
- かがみ作業などの姿勢の改善や、腰痛対策に最適。
- 機械加工やラインでの部品供給作業はもちろん、作業台やストック台車としてもご利用頂けます。
- 収納可能なコンパクトテーブルも取り付け可能。(オプション)

手動式リフトテーブルキャデ EA520XH-2~EA520XJ-2



- ペダルを左に回すとリフトアップスピードが2倍になる、早揚り装置を標準装備。(LT-H150は除く)
- テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付き。(LT-H150は除く)
- 自動積荷チェックバルブ内蔵

製品仕様・寸法図

■ 手動式リフトテーブルキャデ仕様



型 式	最 大 積 載 量 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 長さx幅(mm) CxD	全長 (mm) E	全幅 (mm) D	全高 (mm) F	ステアリング／ ロードホイール φ x幅 (mm)	ポンプ ペダル 回数	車体 重量 (kg)
LT-H 150-7	150	210	740	700x400	950	400	815	ゴム100x25	13	32
LT-H 250-8	250	245	850	800x500	1050	500	845	ゴム100x32	24 (12)	47
LT-H 550-9L	550	330	980	900x600	1150	600	900	ゴム150x42	51 (30)	83

※ ペダル回数の () 内の数値は、無負荷時早揚り回数です。

LT-H150-7...EA520XH-2

LT-H250-8...EA520XH-4

LT-H550-9L...EA520XH-7

■ 手動式リフトテーブルキャデ(低床タイプ)仕様

型 式	最 大 積 載 量 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 長さx幅(mm) CxD	全長 (mm) E	全幅 (mm) D	全高 (mm) F	ステアリング ホイール φ x幅 (mm)	ロード ホイール φ x幅 (mm)	ポンプ ペダル 回数	車体 重量 (kg)
LT-H200L-6 EA520XJ-1	200	85	600	800x500	1200	500	860	ゴム 100x32	ウレタン 75x38	28 (13)	64
LT-H400L-6 EA520XJ-2	400	87	600	900x600	1330	600	890	ゴム 130x38	ウレタン 75x38	61 (34)	94

※ ペダル回数の () 内の数値は、無負荷時早揚り回数です。