

仕 様

型 式 GLM-250-58VJ-100

均等荷重 250 Kg

テーブル寸法 850^L×520^W mm

テーブル高サ 150~650 mm

ストローク 500 mm

全 長 850 mm

全 巾 520 mm

全 高 150 mm

リフト方式 電動ボールネジ方式

操作方式 フットスイッチ（マイコン搭載）

制御方式 ベクトル制御

モーター DC90V, 70W

電 源 AC100V, 50/60HZ

上昇時間 約 22 秒

下降時間 約 22 秒

上昇端・下降端リードスイッチ付

最大使用頻度 15回/時

自 重 約 60 Kg

塗装色（マンセル値） 10R4/13

品 名	ゴールドリフター	
型 式	GLM-250-58VJ-100	
図面番号		
検 図	令和01年11月13日	B-4
作 図	濱 田	尺 度
		1 / 10
東正車輛株式会社		

