

10本組ヤスリセット

EA521TA-10C,10H 10種類形状違いが入ったセットです。



品番	形状	粗さ	サイズ(mm)				重量
			全長	刃長	幅	厚み	
EA521TA-10C	平	中目	185mm	85	7	2.5	244g
	半丸				7.3	2.5	
	丸				φ3.2		
	角				3.2		
	三角				6.0		
	シノギ				7.3	2.5	
	先細				7.0	2.5	
	楕円				7.0	3.4	
	刃刃				8.2	2.5・1.0	
	腹丸				7.3	2.5	
EA521TA-10H	平	細目	185mm	85	7	2.5	244g
	半丸				7.3	2.5	
	丸				φ3.2		
	角				3.2		
	三角				6.0		
	シノギ				7.3	2.5	
	先細				7.0	2.5	
	楕円				7.0	3.4	
	刃刃				8.2	2.5・1.0	
	腹丸				7.3	2.5	

●材質…平・半丸:合金工具鋼(SKS-8)
他形状:炭素工具鋼(SK-2)

◆組みヤスリ1cm辺りのカット数◆				
ヤスリ長	粗目	中目	細目	油目
215mm	13	17	27	40
200mm	15	20	30	42
185mm	17	23	32	44
170mm	20	26	35	50

◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平形ヤスリ		平面の仕上げ
半丸形ヤスリ		曲内面の仕上げ、 すみの仕上げ
丸形ヤスリ		丸穴の仕上げ
角形ヤスリ		直交する二面の仕上げ など
三角形ヤスリ		直角より小さい角を もつ二面の仕上げ

精度±10%
※エンドキャップの色で粗さがわかります。