

4本組ヤスリセット

EA521TN-1~12

粗さ違いが4本入ったセットです



品番	形状	粗さ	サイズ(mm)			
			全長	刃長	幅	厚み
EA521TN-1	平 —	荒・中・細・油目	215	110	11	3.5
EA521TN-2		荒・中・細・油目	185	85	7	2.5
EA521TN-6	丸 ●	荒・中・細・油目	215	110	φ5.5	
EA521TN-7		荒・中・細・油目	185	85	φ3.2	
EA521TN-11	半丸 ◐	荒・中・細・油目	215	110	12	3.8
EA521TN-12		荒・中・細・油目	185	85	7.3	2.5

- 材質…TN-1,2: 合金工具鋼(SKS-8)
TN-6,7: 炭素工具鋼(SK-2)
TN-11,12: 合金工具鋼(SKS-8)

- このセット1つで粗仕上げから最終仕上げまで行えます。

◆組みヤスリ1cm辺りのカット数◆				
ヤスリ長	粗目	中目	細目	油目
215mm	13	17	27	40
200mm	15	20	30	42
185mm	17	23	32	44
170mm	20	26	35	50

精度±10%

※エンドキャップの色で粗さがわかります。

◆断面形状と用途例◆		
名称	断面形状	主な用途例
平形ヤスリ		平面の仕上げ
半丸形ヤスリ		曲内面の仕上げ、 すみの仕上げ
丸形ヤスリ		丸穴の仕上げ