


EA521VM-151C(半丸・精密ヤスリ 粗目)

全長: 150mm



15. 1X4. 7

(スイス製:精密ファイルの1種・規格0)

材質:クロームスチール

硬度:65HRc ±2

(単位 mm)

歯数の確認の仕方

- ①ヤスリの目数(ファイルナンバー)を確認します。
- ②ヤスリの種類、長さを確認します。

長さ 規格	ファイルカットナンバー					
	000	00	0	1	2	3
精密ファイル 1"から3. 5"(長さ)		20	25	31	38	46
精密ファイル 4"から8"(長さ)	12	16	20	25	31	38
精密ファイル 10"から12"(長さ)	9	12	16	20	25	31
ニードルヤスリ		20	25	31	38	46
エスケープメントファイル		20	25	31	38	46
ライフラー	16		25	31	38	46
マシンファイル	12	16	20	25	31	

例) カットナンバー0の精密ヤスリ 3. 5"もの=25D/cm

D/cm=歯数 par cm

③上記表で読み出した数値を下記の表で合わせるとカットの深さを確認できます。

D/cm	12	16	20	25	31	38	46	68
Min(μ m)	1.8	1.6	1.1	0.7	0.5	0.3	0.25	0.2
Max(μ m)	3.8	3.2	2.6	2	1.5	1.2	1	0.8