



本職超セラミックス砥石



究極の最高級砥石



荒仕上から超仕上まで
完璧の《超セラ》シリーズ

本品は、従来の人造仕上砥石では研ぎ難かった焼入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。人造砥石の限界を超えた抜群の研ぎ味、切れ味を実現した最高級砥石です。本砥石は、研削液(水)によって結合剤を軟化させ、切刃を砥石表面に順次析出させますから、目詰まり、目つぶれがなく、研削力に富み、研ぎすべりのない効率の良い研ぎが得られます。しかも、広い砥面で台付ですから、より安定した研ぎができます。

■幅広い用途

打刃物、ステンレス刃物、各種包丁、ナイフ、カンナ、ノミ、ハサミ、精密刃物、刀剣など刃物全般に

[荒研ぎ用] #400 #600 刃こぼれの大きい時に使います。

[中研ぎ用] #800 #1000 中研ぎ～仕上 刃を付けます。

[仕上用] #2000 #3000 刃付けの仕上に使います。

[超仕上用] #5000 #10000 さらに緻密な仕上に使います。

【刀剣用】超セラミックス砥石



エビ印 本職超セラミックス砥石[台付]

品番	砥石サイズ(mm)	粒度	
SS-400	210×70×25	#400	EA522G-81
SS-600	210×70×25	#600	EA522G-82
SS-800	210×70×25	#800	EA522G-83
SS-1000	210×70×25	#1000	EA522G-84
SS-2000	210×70×25	#2000	EA522G-85
SS-3000	210×70×25	#3000	EA522G-86
SS-5000	210×70×25	#5000	EA522G-87

■ドレッシングストーン(修正用砥石)付 サイズ:65×47×32mm

【刀剣用】超セラミックス砥石

品番	砥石サイズ(mm)	粒度
	210×70×30	#10000

■ドレッシングストーン(修正用砥石)付 サイズ:65×47×32mm

※本仕様・デザインは、改良のため予告なく変更することがあります。◎ご注文の際は、品番にてご指定ください。
※カタログの砥石色は、写真・印刷の特性上現物とは多少異なります。

ナニワ研磨工業株式会社

〒557-0013 大阪市西成区天神ノ森1-17-17 TEL.06-6661-1171