

EA525WM-140A



タイプ	可逆
ジョー幅 (In.)	5-1/2
最大空き容量 (In.)	6-3/4レギュラー、10-3/4反転
喉の深さ (In.)	3-3/4
パイプジョー容量 (In.)	1/8 — 2-1/2
取り付けポイントの数	4
ベースの種類	360度スイベル