

EA527AC-2 Cチャンカッター

- Cチャンに合わせた独自の刃形状
- 刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用
- ハンドルにはアルミパイプを使用し軽量化
- 火花・電源を気にせず一発切りが可能



〈仕様〉

- 切断可能チャンネル…CC-19(C-38) 板厚 1.2mm以下
- 全長…550mm
- 重量…1.2kg
- 刃部…刃物用特殊鋼(精密鍛造)



使用方法



2.
ハンドルを操作
してください。



ハンドルを開き、切断するCチャンに対して90°になるよう本体をセット。その際、「かえり」が出ない側と出る側に注意してセットしてください。