

パワーユニット IS-CP28



仕様

最大加工圧力	275kN (28ton)
モーター	AC100V 50/60Hz
消費電力	1050W
主軸ストローク長	0-45mm
外径寸法	W265×L200×H400mm
質量	18kg

標準付属品

フットスイッチ (コード長2m)
