


カッターアタッチメント
IS-A75C (EA527AH-2)



ノッチャーアタッチメント
IS-A75V (EA527AH-3)



仕様

最大加工能力	アングル材SS400 : L75×75×t6 アングル材SUS304 : L75×75×t6
外径寸法	W295×L290×H370mm
質量	33kg

仕様

最大加工能力	アングル材SS400 : L75×75×t6 アングル材SUS304 : L75×75×t6
外径寸法	W200×L305×H140mm
質量	18.5kg

ベンダーアタッチメント
IS-A75B (EA527AH-4)



仕様

最大加工能力	アングル材SS400 : L75×75×t6 アングル材SUS304 : L75×75×t6
外径寸法	W300×L395×H170mm
質量	29.2kg