

HIT

コードレスリベッター ER 4814-B

TOOLS

簡単・スピーディなリベッティング



ノズピース

LEDライト

リチウムイオンバッテリー
14.4V・1.5Ah

- ◆ コンパクトで軽量・・・全長300mm 重量1.7kg
- ◆ 1チャージ200本のリベッティング(※)
(※)当社ブラインドリベット3.2mm(HAS4-2)使用の実測値
- ◆ ハイスピード・・・1本当たり約2秒(※)
(※)当社ブラインドリベット3.2mm(HAS4-2)使用の実測値
- ◆ 急速充電・・・約30分でフル充電

コードレスリベッター

◆ 本体仕様・セット内容

全長	高さ	幅	重量(※)	セット内容	JANコード
300mm	235mm	85mm	1.7kg	本体、蓄電池、充電器、工具、樹脂ケース	4953830997025

※蓄電池装着時

◆ 蓄電池仕様

種類	定格電圧	容量
リチウムイオン電池	DC14.4V	1.5Ah



7BPC14415LI



◆ 充電器仕様

入力電源	充電時間
AC100V~240V 50/60Hz	約30分



7MHCL04

◆ ノーズピース

サイズ	個数
2.4mm	1個
3.2mm	1個
4.0mm	1個
4.8mm	1個



◆ リベット径使用範囲

		リベット材質				
		アルミフランジ スチールシャフト	アルミフランジ アルミシャフト	スチールフランジ スチールシャフト	ステンレスフランジ スチールシャフト	ステンレスフランジ ステンレスシャフト
リ ベ ッ ト 径	2.4mm	○	○	○	○	○
	3.2mm	○	○	○	○	○
	4.0mm	○	○	○	○	○
	4.8mm	○	○	○	△	△

◆ ヒット ブラインドリベット

		アルミフランジ スチールシャフト HAS	アルミフランジ アルミシャフト HAA	スチールフランジ スチールシャフト HSS	ステンレスフランジ スチールシャフト HTS	ステンレスフランジ ステンレスシャフト HTT
2.4mm	3-2	○	○	○	○	○
	3-4	○	○	○	○	○
3.2mm	4-1	○	○	○	○	○
	4-2	○	○	○	○	○
	4-3	○	○	○	○	○
	4-4	○	○	○	○	○
	4-5	○	○	○	○	○
	4-6	○	○	○	○	○
	4-8	○	○	○	○	○
4.0mm	5-1	○	-	○	-	-
	5-2	○	○	○	○	○
	5-3	○	○	○	○	○
	5-4	○	○	○	○	○
	5-5	○	○	○	-	-
	5-6	○	○	○	○	○
	5-8	○	○	○	○	○
4.8mm	6-2	○	○	○	○	○
	6-3	○	○	○	○	○
	6-4	○	○	○	○	○
	6-6	○	○	○	○	○
	6-8	○	○	○	○	○
	6-10	○	○	○	○	○
	6-12	○	○	○	○	○
6-14	○	○	○	-	-	

▲ 安全にご使用いただくために

ヒットコードレスリベッターをご使用になる前に、商品に同封の『取扱説明書』をお読みいただき、十分に理解されたうえで正しく使用下さい。

- 寸法等は公称値ですので多少の数値の誤差が発生することがございます。
- 改良のため予告なく仕様変更する場合がございます。