


EA530A-4~-18
(モンキーレンチ)

- ・クロームメッキ仕上げ
- ・クロームバナジウム鋼

- ・目盛りつき
- ・アゴ部分は薄く、長い形状



	全長(L)	口幅(A最大)	全幅(B)	厚み(S)	厚み(T)	柄(厚み U)		重量(g)
						最小	最大	
EA530A-4	114	13	33	9.5	4.5	6	6.7	50
EA530A-6	159	19.2	48	10.8	5.8	8	8.7	120
EA530A-8	206	24.05	60	13.5	7	10	10.7	260
EA530A-10	257	29	71	16	8	11.5	12.2	420
EA530A-12	309	34	83	19	10	13.5	14.2	690
EA530A-15	385	43.12	103	25	14.2	14.5	15.2	1300
EA530A-18	461	53	120	30	16	15.5	16.2	2050

(単位 mm)

廃番
廃番
廃番