



限られた作業スペースに最大限対応できる**15°**型です。

調整ウォーム部分に十分な隙間間隔を確保しているため、**手袋を着用していてもジョーの開口をスムーズに行えます。**

グリップ部分は加熱プラスチック・エラストマー、ハンドルは鍛造スチールです。
寒冷地の作業では、握り部分は温かい感触を与え、高温化では涼しい感触を与えます。
プラスチックは-40℃～100℃の温度に耐え、フラックの握りをザラザラした表面にする事により、油がついたり汚れたりしても安定し

品番	呼び (mm)	A (mm)	A (インチ)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	重量 (g)
EA530BA-6	150	158	6	20	4.9	11.3	139
EA530BA-8	200	208	8	27	6	12.9	272
EA530BA-10	250	257	10	31	8.7	15.2	425
EA530BA-12	300	308	12	34	11.9	17.6	690

- 材質…スウェーデン鋼
- エラストマーグリップをつけ、手にフィット、すべりにくくなっています

