

EA530G-600

(モンキーレンチ)

- 工具鋼製
- 最大開口 67mm
- ヘッド幅 145mm
- 全長 615mm
- 重量 3.2kg
- 先端幅 15mm
- 厚み 開口部:20mm
- ウォーム部(ねじ部):30mm



 H JIS B4604 (S36除く)
23° TYPE 強力級

