

**EA530HB-6~12**  
 (クッショングリップ付モンキーレンチ)

- クロームバナジウム鋼
- ソフトラバーグリップ付
- ジョー部分にメモリ付



	呼び寸法	L	A(min)	B(max)	S(max)	T(max)	U	重量(g)
HB-6	150	162	24	49	10.8	5.8	18.7	190
HB-8	200	209	30	62	13.5	7	19.9	340
HB-10	250	260	34	72	16	8	22.3	540
HB-12	300	312	39	85	19	10	24.3	885

(単位mm)

