

EA531DB-250

(ウォーターポンププライヤー)

- 全長 250mm
- 8段
- 重量 330g

本体／高炭素鋼 S55C
焼入れ／完全無酸化焼入れ
硬度／HRC44-52
表面処理／ニッケルクロームメッキ
柄部／ビニールグリップ

POINT 4

JIS規格品で最高級の方法
(高炭素鋼S55C)を使用、
完全無酸化焼入れで抜群
の耐久性。

POINT 1

支点から作用点まで非常に近いので、
少ない力で強力につかめます。

POINT 2

パイプ・六角ナット・板材
すべてにガッチリと噛む
理想的な歯型形状。

POINT 3

口開きが8段階調節、
最大口開き47mmまで。

