

ウォーターポンププライヤー(オートグリップ) EA531EF-250

Ver.1.1



- 全長…250mm
- 最大開口…1 1/4”(1/8”～1 1/4”まで)
- 最大ナット…36mm(10～36mmまで)
- 重量…370g
- 刃硬度…HRC61
- ハンドル…プラスチックコーティング
- 仕上げ…磨き
- 材質…クロームバナジウム電気鋼

口幅を最大にして握っても
ハンドルの間にクリアランスを
確保する指詰めストッパー付

ボタンでのサイズ調整が不要なので、
右利き・左利きのどちらの場合でも違
和感なく作業できます。



対象物を挟むだけで、自動的に最
適な口幅に調整されるため、頻繁
に異なるサイズを掴む作業が楽に
なります。



スリムバヘッドデザインと、片手で握るだけ
で口幅が自動的に調整される機構により、両
手で作業できない狭い場所での作業に最適で
す。



収納時にかさばらないように口を閉じてロッ
クできるレバーを装備。

20.July