

IPS

ワンタッチソフトプライヤ

ONE TOUCH SOFT

はさむ物を傷つけない。

メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などキズをつけてはいけない作業にご利用ください。また、工業用としても精密プレス金型業、精密機械加工業、プラスチック金型業、軽金属加工業など、工夫次第で用途は広がります。

工具不要!
ワンタッチ
着脱!



日本製
MADE IN JAPAN

ONE TOUCH SOFT PLIERS Product features

実用新案登録済

EA532AB-7

LPH-165

【品質表示】

本体材質 / S58C
熱処理 / 無酸化焼入れ
本体硬度 / HRC44~52
表面処理 / カチオン電着塗装
樹脂 / ウレタン樹脂



LPH-165

別売り
交換樹脂も
ご用意!

No.53 (LPH-165用) EA531HE-12
JAN: 4953880491207
No.54 (LWH-165・LWH-190用)
JAN: 4953880491214 EA531HE-13

LWH-165

【品質表示】 EA531HE-2A

本体材質 / クロームバナジウム鋼
熱処理 / 無酸化焼入れ
本体硬度 / HRC44~52
表面処理 / カチオン電着塗装
樹脂 / ウレタン樹脂



LWH-165

LPH-165 樹脂を付した状態

LWH-190

【品質表示】 EA531HE-3

本体材質 / クロームバナジウム鋼
熱処理 / 無酸化焼入れ
本体硬度 / HRC44~52
表面処理 / カチオン電着塗装
樹脂 / ウレタン樹脂



LWH-190

LWH-165・LWH-190 樹脂を付した状態

特長1 **キズをつけにくい特殊樹脂装着。**
くわえ部樹脂にはウレタン樹脂を使用しているため、ゴムのように柔らかく、はさむ物を傷けません。又、くわえ部樹脂が先端部全体を覆っているため、挟み作業時の接触による傷から、まわりの物を守ります。

特長2 **道具不要でワンタッチ脱着が可能。**
樹脂が磨耗した時は、工具や道具不要でワンタッチ脱着が可能。(ビスを使用しないので、樹脂摩擦時にビスで傷をつける事はありません。)

特長3 **サビに強い。**
本体は、サビに強いカチオン電着塗装。(ニッケルクロムメッキの10倍の防錆力)

特長4 **樹脂をはずして通常のプライヤとして使用可能。**
ワンタッチで樹脂を取り外せば、そのまま通常のプライヤとしてご利用いただけます。

製品機能

品番	製品全長(mm)	最大口開き(mm)	最小口開き(mm)	口開き調節	切断能力(φ)	JANコード
LPH-165	169	20	3.5	2段階	2.0	4953880342004
LWH-165	170	38	3.5	4段階	1.7	4953880411007
LWH-190	196	45	3.5	5段階	2.0	4953880421006

薄型・軽量

従来品より約30%軽量化!
長時間作業に最適!
(当社従来品比)