

EA532BA-125 **取扱い中止**  
 EA532BA-135 **取扱い中止**  
 EA532BA-165  
 EA532BA-200  
 EA532BA-250  
 (コンビネーションプライヤー)

○ 2段

全長	先端厚み	最大開口	重量(g)	切断可能径
125mm	8	16	85	1
135mm	8	18	95	1.3
165mm	9.3	20	170	2
200mm	11	25	275	2.6
250mm	11.5	30	380	3.2

本体／高炭素鋼S55C  
 焼入れ／完全無酸化焼入れ  
 硬度／HRC44-52  
 表面処理／ニッケルクロームメッキ  
 柄部／ビニールグリップ

BA-200

