

EA532BB-165
EA532BB-200
EA532BB-250
(コンビネーションプライヤー)

全長	先端厚み	最大開口	重量(g)	切断可能径
165mm	9.3	20	165	2
200mm	11	25	270	2.6
250mm	11.5	30	370	3.2

○ 2段

本体／高炭素鋼S55C
焼入れ／完全無酸化焼入れ
硬度／HRC44-52
表面処理／ニッケルクロームメッキ
柄部／ローレット仕上げ

BB-200

