

EA532BC - 165

EA532BC - 200

(バネ付コンビネーションプライヤー)

全長	先端厚み	最大開口	重量(g)	切断可能径
165mm	9.3	20	170	2
200mm	11	25	275	2.6

2段

本体 / 高炭素鋼S55C

焼入れ / 完全無酸化焼入れ

硬度 / HRC44-52

表面処理 / ニッケルクロームメッキ

柄部 / ローレット仕上げ

POINT 5

JIS規格品で最高級材料
(高炭素鋼S55C)を使用、
完全無酸化焼入れで抜群
の耐久性。

(BC - 200)

POINT 1

特許バネ内蔵機構で、すばやく作業ができます。
内蔵バネなので外れることはありません。

POINT 2

パイプ・六角ナット・板材
すべてにガッチリと噛む
理想的な歯型形状。

POINT 3

釘や針金などが切れるカッター部
(軟線でφ2.6位まで。ピアノ線や
燃り線、あまりに細い線材は切れ
ません。)

POINT 4

口開き2段階調節、
最大くわえ幅25mm位まで。

