

精密ニッパー(総磨タイプ)



品番	全長	切断能力(mm)			ハンドル長	重量
		銅線	鉄線	硬線		
EA535JA-100	100mm	1.8	1	1.8	75mm	55g
EA535JA-125	125mm				85mm	68g

刃硬度...HRC60
すべり止め付ハンドル
ラウンドヘッド
バネ付で連続作業が簡単



バネ付で
連続作業が簡単



表



裏