

6月中旬発売

マスターツール史上最大倍力


ハイパワーNO.1

耐久性NO.1

最大倍力 **24** 倍

軽量偏心電工パワーニッパ220

ALL MADE IN JAPAN



※A、Bタイプは鋼線、ステンレスなどの切断には向きです



ショック軽減
発砲グリップ
マットブラック仕様

※BGのみ




品番	サイズ	品名	切断能力								刃形状	材質	重量	JAN
			鉄線	銅線	V A線	ステンレス線	ピアノ線	くぎ	タッピングビス	ベアコイル 差し切り				
MKNV-220	220	軽量偏心電工パワーニッパ	φ4.0	φ5.0	2.6×3芯	φ3.0	φ2.5	φ3.0	太さ3.5	3分まで	強力刃	高級刃物鋼	300g	4571259274017
MKNVB-220	220	軽量偏心電工パワーニッパフラット薄刃	φ4.0	φ5.5	2.6×3芯	φ1.0				3分まで	薄刃		300g	4571259274024

品番	サイズ	品名	切断能力								刃形状	材質	重量	JAN
			鉄線	銅線	V A線	ステンレス線	ピアノ線	くぎ	タッピングビス	ベアコイル 差し切り				
MKNV-220	220	軽量偏心電工パワーニッパ	φ4.0	φ5.0	2.6×3芯	φ3.0	φ2.5	φ3.0	太さ3.5	3分まで	強力刃	高級刃物鋼	300g	4571259274006
MKNVB-220	220	軽量偏心電工パワーニッパフラット薄刃	φ4.0	φ5.5	2.6×3芯	φ1.0				3分まで	薄刃		300g	4571259274093

注意：薄刃はここの作業には向きです。この作業での刃先は保証対象外です。
注意：薄刃はステンレス材の繰り返し切断には向きです。この作業での刃先は保証対象外です。

かなり拘りの強いハードユーザー向けのコアなニッパの誕生です。
見た目だけの高価格商品ではなく中身に拘った逸品です。
HIGH硬度でも粘りがある希少な材料を使用することで
耐久力を維持
設計も倍力を24倍に設定し、人間工学を用いてできるだけ
24倍以上の位置を握らずグリップ形状にすることで
HIGHPOWERを維持



D: 他社製品に比べベンチ同様薄く仕上げて軽量させています。握り手部分より頭部分が重いと実際の重量よりかなり重く感じますので軽減する為に無駄な肉をそぎ落としております。