

## 電工ニッパー



ラウンドヘッド

品番	全長	切断能力( mm)			ハンドル長	重量
		銅線	鉄線	硬線		
EA536JA-150	150mm	3	2	1.2	110mm	163g
EA536JA-175	175mm	3	2	1.6	125mm	238g

刃硬度...HRC62  
すべり止め付ハンドル