

EA536KB-160
(穴付ニッパー)

切断能力(φmm)				
全長	軟線	刃硬度	重さ(g)	
160mm	4	60HRc	190	

(単位mm)

- 特別工具鋼
- 1000V絶縁
- 皮むき 1.5、2.5付

