

EA537GF-160

EA537GG-160

ステンレス製 穴付ラジオペンチ



EA537GF-160

- ストレート型
- 切断能力 … 軟鉄線: ϕ 0.8mm
軟銅線: ϕ 1.0mm以下
- 全長 … 160mm
- 重量 … 130g
- 刃先硬度…HRC 52 \pm 2

EA537GG-160

- 先曲がり型
- 切断能力 … 軟鉄線: ϕ 0.8mm
軟銅線: ϕ 1.0mm以下
- 全長 … 160mm
- 刃先硬度…HRC 52 \pm 2