



## 製品詳細

### SUS ラジオペンチ



#### 仕様

製品番号	切断可能径(mm)(Max)	切断可能径(mm)(Max)	寸法(mm)	寸法(mm)	寸法(mm)	寸法(mm)	質量 (g)	材質	EA品番
	軟鉄線	銅線	A	H	T	L			
SRP-150	1.0	1.2	14	47	8.0	169	180	マルテンサイト系 ステンレス	EA537GN-160

#### ご使用上の注意

- ⚠ 警告** • 鉄線・銅線などを切断する時は、その周辺に飛び散る恐れがあります。危険防止のため保護めがねを着用してください。  
/ Wear goggles as chips disperse when cutting steel / copper cables.
- ⚠ 注意** • 支点到近い柄の方を握ると力が入らず、指を挟む時がありますので注意してください。  
/ Beware not to pinch hand / finger. Hold the center of grip.
- SUSツールは非磁性ではありません。 / SUS tools are not nonmagnetic.