

廃番

	全長	タイプ		重さ	A
EA537Y-1	150mm	標準	□□	60g	26mm
<del>EA537Y-2</del>	<del>120mm</del>	<del>両丸</del>	<del>○○</del>	<del>40g</del>	<del>28mm</del>
<del>EA537Y-3</del>	<del>120mm</del>	<del>片丸</del>	<del>○□</del>	<del>40g</del>	<del>21mm</del>
<del>EA537Y-4</del>	<del>150mm</del>	<del>片丸</del>	<del>○□</del>	<del>40g</del>	<del>26mm</del>

(やっこ)

ステンレス製 精密やっこ  
強くつかむことができます。  
板や線材を折り曲げたりつぶしたり  
することに適しています。  
くわえ部にギザがなく、相手に  
傷をつけません。

