



ハンドプレス 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

EA538JD EA538JH

適用サイズ (mm ²)	MH-032	MH-155
0.3	●	
0.5	●	
1.25	●	●
2	●	●
5.5		●



ずらっと並んだ
端子台での圧着に!

端子を差し込む向きにご注意ください。

端子に被覆がついている部分と、被覆のみの部分があります。端子の部分を押着します。

サイズが刻印されているダイスの側から電線を差し込めるよう、端子をセットします。



のみを押着します。



MH-032

MH-155