



# ハンドプレス 裸圧着端子・スリーブ用

## 新JISマーク 認証取得



JIS C 9711  
JGA JQ0506027  
MINORU KOGYO



EA538JF-2

EA538JG

EA538JE

EA538JF

EA538JA



MH-5

MH-8

MH-14

MH-22

MH-38

### ■適用範囲 (mm<sup>2</sup>)

品番	1.25	2	5.5	8	14	22	38
MH-5	●	●	●	—	—	—	—
MH-8	●	●	●	●	—	—	—
MH-14	●	●	●	●	●	—	—
MH-22	—	—	●	●	●	●	—
MH-38	—	—	—	●	●	●	●
圧着マーク	①	②	⑤	⑧	⑭	⑳	㉔

## 仮押えOK!

端子を入れて、ハンドルを1回カチッと押せば、仮押えができます。

きれいに  
確実に  
圧着可能!



EA538JB



品番 **MH-5S** (右) 圧着マーク **①②③⑤** 適用範囲 1.25・2・3.5・5.5mm<sup>2</sup>

MH-5Sは、JIS規格外の端子を圧着するため、JISマークは入りません。品質・性能はJISマーク製品と同等です。