

# EA538JG 圧着ペンチ(裸端子用)

Ver.1.1

確実に簡単スピーディーな圧着！！



裸圧着端子・スリーブ用

## <仕様>

- 圧着範囲…8・14・22・38mm<sup>2</sup>
- 全長…334mm
- ハンドル材質…スチール
- ダイス材質…特殊鋼
- 重量…686g
- JIS適応品
- JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能

## <特長>

- 38mm<sup>2</sup>の圧着が手動でできます。
- 圧着マークがくっきりつきます。
- 手へのフィット感、負担が少なく軽いエラストマーグリップ
- 軽くて堅牢、使いやすい工具です。
- 成形確認機構内蔵  
完全に圧着出来るまで、ハンドルが開かない構造になっています。  
(確実に圧着出来る力が加えられるまで解除されません。)



## 圧着工具使用上のご注意

1. 活線の圧着作業は行わないで下さい。感電の恐れがあります。
2. 圧着する端子及びスリーブに適合する工具を使用して下さい。
3. 適正な接続を得る為、圧着する端子及びスリーブと電線のサイズを間違えない様にして下さい。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
4. 成形確認機構により、完全に圧着出来るまでハンドルは開かない構造になっております。ハンドルが開くまで荷重を加えて下さい。
5. ご使用前に各部の損傷がないかをチェックし、損傷がある場合は修理に出して下さい。圧着不良により火災の原因になる恐れがあります。
6. 工具の可動部(連結板・軸等)には、月に1～2回注油して下さい。またご使用後はグリップを除く部分を油布で拭き保管して下さい。
7. 工具をハンマーやペンチ等の代わりとして、圧着作業以外に使用しないで下さい。また工具を改造して使用しないで下さい。
8. 工具を安全にご使用頂く為、定期的に点検に出す事をお勧め致します。(年に1～2回)

20.May