

# マール **ハンドプレス** リングスリーブ用

## 新JISマーク 認証取得



JQA JQ0506027  
JIS C 9711

## 電気工事士技能試験必携!

リングスリーブ用の  
JIS適合品



EA538JL  
MH-7S

EA538JM  
MH-17S



左から 圧着マーク

**MH-7S** ○ 小 中  
E-小・E-中

**MH-17S** ○ 小 中 大  
E-小・E-中・E-大

電気工事士試験には「○、小、中、大」の  
圧着マークが刻印できる**MH-17S**をご使用下さい。

### ■電線組み合わせの例

電線 呼称	φ1.6 mm	φ2.0 mm	φ2.6 mm	異なる径の場合(mm)	工具が久 部の呼び	圧着 マーク
E-大	7	5	3	2.0×1+1.6×6	大	大
				2.0×2+1.6×4		
				2.0×3+1.6×2		
				2.0×4+1.6×1		
				2.6×1+2.0×3		
				2.6×2+1.6×2		
				2.6×2+2.0×1		
2.6×1+2.0×2+1.6×1						
E-中	5~6	3~4	2	2.0×1+1.6×3~5	中	中
				2.0×2+1.6×1~3		
				2.0×3+1.6×1		
				2.6×1+1.6×1~3		
				2.6×1+2.0×1~2		
				2.6×2+1.6×1		
				2.6×1+2.0×1+1.6×1~2		
E-小	2	—	—	1.6×1+0.75mm <sup>2</sup> ×1	1.6×2	○
				1.6×2+0.75mm <sup>2</sup> ×1		
				2.0×1+1.6×1~2		