


EA538MD-1-3 リングスリーブ(JIS)

※全て廃番になりました。

◆裸圧着スリーブ、リングスリーブ(E型)

注) ●JIS規格品(JIS C 2806)

品番	各部の寸法mm				呼称断面積	最大使用
	L	ϕD	ϕd	t	mm ²	電流A
●EA538MD-1	11	5.0	4.0	0.5	5.5	20
●EA538MD-2		6.9	5.3	0.8	8	30
●EA538MD-3		7.7	6.1	0.8	14	30



材質：無酸化銅（スズめっき）