

品番：BM-093

品名：DC12V30A 4極リレーソケット

電氣的寿命 (Electric Life)

100,000回 (30回/分)

項目	12Vタイプ
定格電圧	12VDC
コイル消費電力	1.6W
コイル抵抗	90Ω
動作電圧 (Max Operate Voltage)	8.4V~15.7V
最大加電圧	15.6V
使用温度範囲 (Temperature Range)	-30度~80度