

品番: BM-095

商品名: DC12V/30A/5極 リレーソケット

電氣的寿命 (Electrical Life)

100,000回 (30回/分)

項目	12Vタイプ
定格電圧	12VDC
コイル消費電力	1.8W
コイル抵抗	約80Ω
動作電圧 (Max Operate Voltage)	6.0~8.0V
復帰電圧 (Release Voltage)	0.6~3.6V
最大印加電圧	15.6V

使用温度範囲 (Temperature Range)

-30°C ~ +80°C