

EA539D パイプベンダー



※ベンダーシューは別売です。

公称出力	108kN(11tf) (ポンプ圧力700kgf/cm ² (68.5MPa)の時)
能力	薄鋼電線管(A)15mm(5/8吋) ～75mm(3吋) 厚鋼電線管(B)16mm(1/2吋) ～82mm(3吋) ガス管(SGP)15mm(1/2吋) ～65mm(2 1/2吋)
ストローク	250mm
シリンダー油量	400cc
質量	18.6kg(シュー別)
標準セット内容	オープンフレーム・固定フレーム・10Nシリンダー・ 10Nピボットシュー(2ヶ)・角度ゲージ

- ポンプ接続ねじ・・・PT3/8" (雌ねじ)
- 適合油圧ポンプ・・・EA539AA, (旧)EA539AB-1
- 油圧ポンプ別売