

電動油圧式工具

REC-Li14S



仕 様	
品 名	REC-Li14S
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	2.0~14
寸 法	271×335×84
質 量	2.4kg(バッテリー、ダイス含む)
公称出力	19.6kN

型 番 RECLi14S

EA539PD-10

標準セット	
工 具 本 体	REC-Li14S
バッテリーパック	BP-1420LN(2Ah)×2
充 電 器	CH-25LNW
ケ ー ス	アルミケース

オプション	
肩掛ベルト	SPD-1

- JIS C 9711:1997適合
- JIS規格に規定する耐久回数に合格しています。
- リチウムイオンバッテリー対応

電動油圧式多機能工具

REC-Li14MS



REC-Li14M/REC-14A用アタッチメント(オプション)			
仕 様	仕 様	仕 様	仕 様
品 名	14AT-214	品 名	14AT-345
適 用	裸圧着端子・スリーブ	適 用	絶縁被覆圧着端子・スリーブ
範 囲	2~14	範 囲	1.25~5.5
価 格	10,700円	価 格	20,100円
仕 様	仕 様	仕 様	仕 様
品 名	14AT-15	品 名	14AT-8
適 用	リングスリーブ	適 用	絶縁被覆端子
範 囲	④・小・中・大	範 囲	CE-2, CE-5, CE-8
価 格	10,700円	価 格	10,700円



仕 様	
品 名	REC-Li14MS
適 用	マルチ
範 囲	アタッチメント別売
寸 法	271×273×84(アタッチメント除く)
質 量	2.3kg(アタッチメント除く、バッテリー含む)
公称出力	19.6kN

型 番 RECLi14MS

標準セット	
工 具 本 体	REC-Li14MS
バッテリーパック	BP-1420LN(2Ah)×2
充 電 器	CH-25LNW
ケ ー ス	アルミケース

オプション	
アタッチメント	14AT-214
	14AT-15
	14AT-345
	14AT-8
肩掛ベルト	SPD-1

- リチウムイオンバッテリー対応

電動油圧式工具

REC-Li15S



仕 様	
品 名	REC-Li15S
適 用	T形コネクタ、裸圧着端子
範 囲	T形: T11~T122、圧着8~60
寸 法	271×326×84
質 量	3.1kg(バッテリー、ダイス含む)
公称出力	60kN

型 番 RECLi15S

EA539PG-1

標準セット	
工 具 本 体	REC-Li15S
ダ イ ス	T20,T26,T44,T60 T76,T98,T122
バッテリーパック	BP-1420LN(2Ah)×2
充 電 器	CH-25LNW
ケ ー ス	アルミケース

オプション	
T形ダイス	T11,T16
圧着ダイス	オス8-14, オス22-60 メス8,14,22,38,60
肩掛ベルト	SPD-1

- ヘッド部保護カバー付
- ダイスは15Bと共通
- リチウムイオンバッテリー対応

電動油圧式工具

REC-Li60S



仕 様	
品 名	REC-Li60S
適 用	裸圧着端子・スリーブ
範 囲	5.5~60
寸 法	271×286×84
質 量	2.5kg(バッテリー、ダイス含む)
公称出力	54kN

型 番 RECLi60S

EA539PB-1

標準セット	
工 具 本 体	REC-Li60S
ダイス オス	14,38,60
メス	14,22,38,60
バッテリーパック	BP-1420LN(2Ah)×2
充 電 器	CH-25LNW
ケ ー ス	アルミケース

オプション	
ダイス オス	5.5,8
メス	5.5,8
肩掛ベルト	SPD-1

- JIS C 9711:1997適合
- JIS規格に規定する耐久回数に合格しています。
- 14・22・38・60mm² 毎に端子に刻印されます。
- ダイスは9H-60と共通
- リチウムイオンバッテリー対応