

庭のお手入れに

剪定した”かさばる枝”を
捨てやすいサイズに小さくカット

電源を気にせず
使える充電式!

Li-ion
3.6v
シリーズ

1,300mAh

1充電あたりの
作業量(目安)^{※1}
約**350**
カット

最大
切断枝径^{※2}
12mm

連続作業も
楽にこなせる
0.6Kg

カいらずで連続作業も楽々



ゴミの分別に
樹脂の切断可能(径12mmまで)



※1 電池容量および、作業環境、ブレード(刃)の切れ味、周囲温度などの条件により異なります。
※2 樹木の種類やブレードの状態などにより変わる場合があります。

庭のお手入れに 剪定した”かさばる枝”を 捨てやすいサイズに小さくカット



充電時間 約60分※4

1充電あたりの作業量は約350カット※1 (切断径10mmの場合)

※周囲の温度や電池の状態により変動します。

3.6v

リチウムイオン電池

- ・休憩時や作業途中に、継足し充電可能
- ・自己放電が少ないので、数か月の保管後もすぐに使える

かんたん刃物交換

ヤニ取りや掃除、刃物交換も工具なしでワンタッチ



重さわずか0.6kg※3

連続作業も楽にこなせる軽量ボディ



LED搭載

生い茂った暗い場所も枝を照らし、剪定作業も楽々



商品仕様

モデル	BSH-120
最大切断枝径※2	12mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	300mm×52mm×98mm
質量※3	0.6kg
電池	内蔵式 リチウムイオン / 1,300mAh
電圧	DC3.6V(リチウムイオン)
充電器	BC-364L
充電時間※4	60分
付属品	・ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付) ・充電器

※1 電池容量および、作業環境、ブレード(刃)の切れ味、周囲温度などの条件により異なります。
 ※2 樹木の種類やブレードの状態などにより変わる場合があります。 ※3 内蔵電池を含む値です。
 ※4 周囲の温度や電池の状態により変動します。

最大
切断枝径※2
12mm



充電式剪定ばさみ
BSH-120

希望小売価格 10,700円(税別)

(665050A)



4 960673 618161

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年3月現在のものです。

K22CB