

EA540BC-9
(ケーブルカッター)

ケーブルハサミ 電気工事用

- 全長 185mm
- 刃長 40mm
- 重量 135g
- 高炭素刃物鋼
- ハードクローム仕上げ
- 切断のめやす
VCT 3X5.5mm²(AWG10)
- 刃開き幅 2段階切替式
- ハンドル材質 エラストマー、PP
- 刃厚 3.3mm
- スプリング付
- 止めフック付

- ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。
- 使い始めは、軽く切れるものからならしてください。
- 太く切りにくいものは、力任せに切らず回すようにして切ると切りやすくなります。
(横方向にコジないように注意してください。)

