

EA540BG-2、-3
最新ハイテク技術が切れ味を極めた

植木鋏

繊細な作業から太い枝切りまで、
優れた切れ味と軽量化を実現。



<仕様>

品番	全長	刃長	重量
EA540BG-2	228mm	75mm	220g
EA540BG-3	210mm	55mm	210g

- 刃材質…高炭素刃物鋼
- アルミダイカストグリップ
- ※BG-2にはヤニ溝付き

■繊細な作業から太い枝切りまで、優れた切れ味と軽量化を実現

手になじむ安全なグリップデザイン

軽量化に成功した高剛性アルミ合金グリップは、理想的な形状で手にしっかりフィットします。グリップの力が入る部分の幅をひろくしてありますので、手を痛めずに楽に切ることができます。また、指をはさみにくい安全設計もされています。

お手入れの仕方

使いおわる度に汚れを取り、油を差してください。切れ味が悪くなりましたら150番くらいの薄手の砥石で刃を研いってください。このとき、刃と刃の合う面を研がないように注意してください。

切れ味強力

独自の熱処理を施した強力な刃先。いつまでも精度が高く、バラつきの少ない切れ味を保ちます。堺刃物の伝統が活かされた鍛造刃が採用されています。また、刃の内側に溝がつけられてどにるので、ヤニによる摩擦が少なくなりました。

写真はBG-2

