



新 Since 1977
しくなりました!
ロングセラー



クワットチョキ
電気工事・金属加工・DIY・
工作・工場内作業

KS-330H-BK
Made in Japan



スゴイ!!

強靱×切れ味



より線
2.0mm²
(AWG14)まで

50万回切れる!*
さびにくく、強靱な刃。

※当社試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施

さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能な強靱さを実現。リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、現場のハードな作業で威力を発揮します。

商品仕様

品番	全長(mm)	刃長(mm)	質量(g)
	160	40	50

材質 刃: 高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ グリップ: PP キャップ: PP

累計販売1000万丁以上!
愛され続けて30年の実績を持つ
クラフトチョキが、
さらに使いやすくなりました!!

手にやさしい
【やわらかグリップ】

手に直接触れる部分には軟質樹脂を採用。また、指にあたる部分の接触面を広く取ることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切った時の指への負担を軽減します。



PPバンド



革
2.0mmまで



プラスチック板
1.0mmまで



ゴム板
5.0mmまで



アルミ板
0.5mmまで



ダンボール
5.0mmまで



4 965280 672865



お取り扱い店

© 2011.02.05

- このカタログに記載されている価格は2011年2月現在のものです。
- 商品本体の色は、印刷適正上、実物と異なる場合があります。
- このカタログに掲載されています製品の仕様・寸法・価格・カラーなどが改良により、多少の変更がある場合がございますのであらかじめご了承ください。