

EA541WE - 1~ - 3
(ワイヤーロープカッター)

鍛造鋼
アルミ合金製ハンドル



| | ワイヤーロープ | 最大切断能力 | | 全長 | 重量 |
|--------|---------|---------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| | | ケーブル線 | 鋼芯入アルミ線 | | |
| WE - 1 | 9mm | 22mm ² (9.2) | 25mm ² (8.7) | 335mm | 710g |
| WE - 2 | 12mm | 50mm ² (13) | 58mm ² (12.5) | 520mm | 1500g |
| WE - 3 | 16mm | 100mm ² (17) | 120mm ² (16.8) | 650mm | 2500g |

ステンレスワイヤーロープの使用はお勧めできません。