

EA544MS-1
EA544MS-3
(ステンレス板用ハサミ)

	仕様	全長	刃長	カット能力	重量
EA544MS-1	右利き用	250mm	35mm	22gaSS	400g
EA544MS-3	左利き用	250mm	35mm	22gaSS	400g

特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。柄はプラスチック製で握りやすい形状です。

対象物: キャンバス リノリウム シートメタル カードボード 紙 ストラップ 布 プラスチック ビニール ガスケット ラバー その他
* 注意 当商品はハードワイヤーや、スプリング、釘などのカットには使用しないでください。

(使用例)



1(右利き)



3(左利き)



矢印はカットする方向です。

参考

* CR…常温圧延シートメタル
SS…ステンレススチールシートメタル

16ga	厚さ1.574mm
18ga	厚さ1.244mm
20ga	厚さ0.940mm
22ga	厚さ0.787mm
24ga	厚さ0.533mm