

(ボルトカッター)

		被切断材の機械的性質と切断可能最大径(mm)		全長(mm)	重量(kg)
		HRB80以下 (50kgf/mm ² 以下)	HRC20以下 (75kgf/mm ² 以下)		
品番	サイズ				
廃番 EA545BC-2	350	6	6	370	0.95
廃番 EA545BC-3	450	7	7	465	1.45
廃番 EA545BC-4	600	10	9	625	2.5
廃番 EA545BC-5	750	13	11	775	3.85
廃番 EA545BC-6	900	16	13	925	5.9
廃番 EA545BC-7	1050	18	15	1080	8.05
品番	替刃				
EA545BC-52	EA545BC-2用				
EA545BC-53	EA545BC-3用				
EA545BC-54	EA545BC-4用				
EA545BC-55	EA545BC-5用				
EA545BC-56	EA545BC-6用				
EA545BC-57	EA545BC-7用				

特徴: スチールパイプハンドルは軽くて丈夫。

*** 軟質材切断専用**



JIS.B 4643
PER.No 5901