

(アングル型 ボルトカッター)



品番	サイズ	切断可能最大径	重量
		硬さ 80HRB以下	
EA545BG-1	300mm	5mm	0.65kg
EA545BG-2	450mm	7mm	1.45kg
EA545BG-3	600mm	10mm	2.5kg
品番	替刃		
EA545BG-11	EA545BG-1用		
EA545BG-12	EA545BG-2用		
EA545BG-13	EA545BG-3用		

* ハイテンション(焼入鋼)は切断不可

* 300mmは可鍛鑄鉄ハンドル

450・600mmは軽くて丈夫なスチールパイプハンドル