（アングル型 ボルトカッター）

Ver.1.1

品番	サイズ	切断可能最大径 硬さ 80HRB以下	重量
EA545BG－2	450mm	7mm	1.45kg

品番	替刃
EA545BG－12	EA545BG－2用
旧EA545BG－13	EA545BG－3用

＊ハイテンション(焼入鋼)は切断不可
＊300mmは可鍛鋳鉄ハンドル
　450・600mmは軽くて丈夫なスチールパイプハンドル

24.Sep.