

## 油圧鉄筋カッター EA545BP



### 任意の位置での手動リターン

ロッドが手動で戻せるため、噛み込み時などに便利です。

### 圧力規制弁標準装備

本体保護のため過負荷を防止します。

### 360°回転ヘッド

ヘッドは360°回転するので作業性抜群。

切断能力... 16mm(D16)

(SD345相当)

全長...530mm

重量...3.5kg

鉄筋の窓枠部の切断や地面に埋め込む鉄筋メッシュの切断に最適です。

軽量で、電源のない場所での作業に最適

高速低速自動切換え

布袋つき

