

EA545MD
(ラチェット式ボルトカッター)

被切断材の機械的性質と切断可能最大径(mm)		全長(mm)	重量(kg)
HRB80以下 (50kgf/mm ² 以下)	HRC31以下 (100kgf/mm ² 以下)		
3.5(軟鋼)	2.0(硬鋼)	215	0.29

* 参考 切断荷重 ハンドルの握り部で約30kgf

特徴: 特殊鋼を最適な熱処理。

刃幅 14mm
開口 5mmまで

