

製品名: パイプレンチ/JIS H級

締める ボルト ナット

品番: P

本体、フレームとも完全熱処理してあり全鍛造品で強く確実に食い付き、歯先は高周波焼入れを施し硬くへたらず完全に機能を発揮し、サイズ、機種も豊富に揃え、使用される立場から設計され専門家の要望にマッチした製品で、どなたでも安心してご愛用いただけます。



	品番サイズ	最大口開きm m	重量kg g	くわえられるガス管の呼び径 mm	最大荷重kgf・m (JIS)	最大荷重kgf・m (HIT)
EA546BD-150B	P 150	26	0.22	20	-	16
EA546BD-200B	P 200	34	0.36	25	23	35
EA546BD-250B	P 250	51	0.63	32	42	63
EA546BD-300B	P 300	58	1.03	40	65	98
EA546BD-350B	P 350	69	1.43	50	85	128
EA546BD-450B	P 450	80	2.33	65	130	195
EA546BD-600B	P 600	95	3.58	80	185	278
EA546BD-900B	P 900	132	6.6	100	285	428
	P 1200	188	10.7	125	380	570